


Garant**SC.T 120404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120404 HB7130-2 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7130-2

Spånbrøder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	M

Type	HB7130-2
Tolerance	M
Spånbrøder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 120404
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning