

Garant**VBMT 110304, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 110304 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Spånryder	VS

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning