

**Garant****VBMT 110302, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbrøder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Type	HB7130-2
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning