

Garant**VBMT 160404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 261152 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750398 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|------------------|
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 270 m/min |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Primær anvendelse | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Spånbryder | VS |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160404 |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Type | HB7130-2 |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |