

Garant**VC.T 160408, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Tolerance	M
Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning