




## Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål, Til patrontype: 165



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313738 165
GTIN	4060576180304
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

**Udførelse:**

**Fint fræsede** noter og **præcisionslebne** fortanding, **bruneret**.

**Anvendelse:**

Omfattende spænding med lav vridning.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til:**

**Spændepatroner** fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

**Specialtilbehør:**

Notsten nr. 313505 – 313605.

**Bemærk:**

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Højde H	50 mm
Notbredde D	12 mm
Bredde B	120 mm
Boringsafstand b	20 mm
Længde L	60 mm

Til patrontype	165 mm
Boringsafstand a	25 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron