




Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål, Til patronstype: 250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313738 250
GTIN	4060576180243
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Fint fræsedede noter og **præcisionslebne** fortanding, **bruneret**.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Højde H	80 mm
Notbredde D	16 mm
Bredde B	180 mm
Længde L	80 mm
Boringsafstand b	30 mm

Boringsafstand a	30 mm
Til patrontype	250 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron