


Garant**HM-fræser HPC, ZOx, Ø f8 DC: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 202248 6 |
| GTIN | 4045197271532 |
| Artikelklasse | 11X |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil skrubfræser **uden** snoet fortanding.

Med kraftig kerne, **specielle spånrumfordybninger** og **store polerede spånrum**.

Anvendelse:

Til skrubfræsning med høje krav til emnets overflade.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 202004.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------|
| Fristilling-Ø D ₁ | 5,7 mm |
| Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm |
| Antal tænder Z | 3 |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm |
| Skafform | HA |
| Skær-Ø D _c | 6 mm |
| Tilspænding f _z til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm |
| Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling | 18 mm |
| Skæft-Ø D _s | 6 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Samlet længde L | 57 mm |
| Skærlængde L _c | 13 mm |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Tolerance, nom. Ø | f8 |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA |
| Spiralvinkel | 45 grader |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader |
| Belægning | ZOX |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type | W |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige |
| Deling af skærene | ulige |
| Indgrebsbredde a _e ved fræsning | 0,5×D ved beskæring |
| Indgrebsbredde a _e ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D |
| Indvendig køling | nej |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Farvering | gul |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu | betinget egnet | 500 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 480 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 240 m/min | N |
| CuZn | egnet | 240 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| våd, minimal | betinget egnet |
| tør | betinget egnet |
| Luft | betinget egnet |
| Services | |
| Skafslibning Type HB | 129100 HB |