



Kompakt vinkelsliber, Type: 7222806



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekyløverbågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

Producentbetegnelse: CG13-125V

Effektforbrug: 1300 W

maks. omdrejningstal: 11500 min⁻¹

Omdrejningstalområde: 2800 - 11500 min⁻¹

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,3 kg
Maks. skive-Ø	125 mm
Effektforbrug	1300 W
Netspænding	240 V
Omdrejningstalområde	2800 - 11500 min ⁻¹
Netfrekvens	50 Hz
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	CG13-125V
Maks. skæredybde	35 mm
Bemærk	Omdrejningstal-elektronik
Genstartsspærre	ja
maks. omdrejningstal	11500 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber