



## Kompakt vinkelsliber, Type: 7222826



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.**

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

#### Leveringsomfang:

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

Producentbetegnelse: CG17-125INOX

Effektforbrug: 1700 W

maks. omdrejningstal: 7500 min<sup>-1</sup>

Omdrejningstalområde: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 35 mm

### Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	35 mm
Genstartsspærre	ja
Effektforbrug	1700 W
Maks. skive-Ø	125 mm
maks. omdrejningstal	7500 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	CG17-125INOX
Vægt	2,4 kg
Netspænding	240 V
Maks. vibration iht. EN	5 m/s <sup>2</sup>
Bemærk	Omdrejningstal-elektronik
Energiforsyning	Med kabel
Omdrejningstalområde	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Netfrekvens	50 Hz
Produkttype	Vinkelsliber