



## Kompakt vinkelsliber, Type: 7222796



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.**

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

#### Leveringsomfang:

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

Producentbetegnelse: CG10-125

Effektforbrug: 1000 W

maks. omdrejningstal: 11000 min<sup>-1</sup>

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 35 mm

Vægt: 2,1 kg

### Teknisk beskrivelse

Genstartsspærre	ja
Maks. skæredybde	35 mm
Vægt	2,1 kg
Effektforbrug	1000 W
Netfrekvens	50 Hz
Bemærk	kort model
maks. omdrejningstal	11000 min <sup>-1</sup>
Netspænding	240 V
Maks. vibration iht. EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. skive-Ø	125 mm
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	CG10-125
Produkttype	Vinkelsliber