

**Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621341 18
GTIN	4062406750695
Artikelklasse	62C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	18 mm
Nøglelængde L <sub>1</sub>	195 mm
Udgangsprofil, lang side	sekskant
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Udgangsprofil, kort side	Tolvkant
Nøglelængde L <sub>2</sub>	50 mm
Borings-Ø F	13 mm
Vinkel	90 - 95 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

samme nøglevidde i begge ender

ja

Produkttype

Topnøgle