

Garant**HM-radiusfræsere, ubelagt, Ø f8 DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207026 6
GTIN	4045197596451
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ekstra **polerslibning** i spånkamrene af hensyn til **en fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Længder svarende til **DIN 6527**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	21 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Antal tænder Z	2
Fristilling-Ø D_1	5,5 mm
Skær-Ø D_c	6 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	54 mm
Skærlængde L_c	10 mm
Spiralvinkel	45 grader
Radius R	3 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Type	W
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,03×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	230 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	140 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB