

**Trykluftslagnøgle 3/8 tomme - 1/2 tomme, Type: 7748****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	079202 7748
GTIN	015451780722
Artikelklasse	03R

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust slagnøgle med **bekvem enhåndsskifter takket være Side-2-Side-teknologi**, komposithus med kuldeisolerende egenskaber og robust dobbelthammerslagværk. Afbalanceret vægtfordeling af hensyn til højere arbejdskomfort. Fraluft ledes nedad gennem håndtaget. **Tilspændingseffekten kan reguleres trinvist.**

Teknisk beskrivelse

Længde	175 mm
Arbejdsstøj	94,3 dB(A)
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M24
maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Tilslutningsgevind	NPT
Vægt	2 kg
Maks. vibration iht. EN	12 m/s ²

Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Maks. luftbehov	180 l/min
Momentområde	95 - 750 Nm
Højre- / venstreløb	ja
Produkttype	Skruemaskine