



Trykluftsliber, spændetangs-Ø 6 mm kort, Type: 7405



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079456 7405
GTIN	015451781507
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Mini#stavsliber med højt tomgangsomedrejningstal til støjsvag og effektiv slibning. Præcis effekt og kontrol vha. indbygget omdrejningstalregulator.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1× 1/4 tomme og 6 mm spændetang.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,5 kg
Maks. vibration iht. EN	3,6 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tomme
Maks. luftbehov	78 l/min
Længde	200 mm
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Spændepatron-Ø	6 mm
Tilslutningsgevind	NPT
Udgangseffekt	250 W
Arbejdsstøj	76,2 dB(A)

maks. omdrejningstal	28000 min ⁻¹
Produkttype	Ligeslibere