



LED-lommelygte Core med batterier, Type: P3-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinerer linse og reflektor og kombinerer på den måde fordelene ved begge systemer. Resultatet er en fremragende lyskoncentration i fokus samt en i vid udstrækning homogen, defokuseret lyskegle. Derved er AFS blandt de bedste fokuseringssystemer i verden til LED-lamper.

Rapid Focus

Traditionelle fokuseringssystemer med drejemekanik skal som regel betjenes med begge hænder. Rapid Focus derimod gør det muligt at foretage en hurtig lyskegleregulering med én hånd.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

inklusive batterier.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	90 lm
Energiforsyning	Batteridrevet

Antal medfølgende batterier	1
Lysnet, trin 3	15 lm
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	100 mm
Producentbetegnelse	P3 Core
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Hoved-Ø	20 mm
Lysvarighed, trin 3	6 h
Lysvarighed, trin 2	4 h
Rapid Focus	ja
Batteritype	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lyskilde	LED-modul
Lysnet, trin 2	50 lm
Brændetid	3 h
Vægt	42 g
Produkttype	Lommelygte