



LED-lommelygte Core med batterier, Type: P4-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinerer linse og reflektor og kombinerer på den måde fordelene ved begge systemer. Resultatet er en fremragende lyskoncentration i fokus samt en i vid udstrækning homogen, defokuseret lyskegle. Derved er AFS blandt de bedste fokuseringssystemer i verden til LED-lamper.

Rapid Focus

Traditionelle fokuseringssystemer med drejemekanik skal som regel betjenes med begge hænder. Rapid Focus derimod gør det muligt at foretage en hurtig lyskegleregulering med én hånd.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

inklusive batterier.

Teknisk beskrivelse

Lysvarighed, trin 2	9 h
Lyskilde	LED-modul

Lysnet, trin 2	60 lm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	2
Lysnet	120 lm
Batteritype	Micro, AAA
Producentbetegnelse	P4 Core
Samlet længde	150 mm
Vægt	58 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Brændetid	5 h
Lysnet, trin 3	15 lm
Lommelygtefunktion	Fokus
Hoved-Ø	15 mm
Rapid Focus	ja
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lysvarighed, trin 3	20 h
Produkttype	Lommelygte