



LED-lommelygte Core med batterier, Type: P5-CORE



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 081370 P5-CORE |
| GTIN | 4058205028523 |
| Artikelklasse | 04B |

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier og håndstrop.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------------|
| Hoved- \varnothing | 26 mm |
| Lysnet, trin 3 | 15 lm |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Lysvarighed, trin 2 | 5 h |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 44 |
| Lysnet | 150 lm |
| Lysnet, trin 2 | 60 lm |
| Lysvarighed, trin 3 | 12 h |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Brændetid | 2,5 h |
| Samlet længde | 120 mm |
| Vægt | 83 g |
| Producentbetegnelse | P5 Core |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Batteritype | Mignon, AA |
| Produkttype | Lommelygte |