



LED-lommelygte Core med batterier, Type: P6-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081370 P6-CORE
GTIN	4058205028554
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier og håndstrop.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	3
Hoved-Ø	32 mm
Brændetid	4 h
Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Micro, AAA
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Vægt	130 g

Lysvarighed, trin 2	25 h
Samlet længde	123 mm
Lysnet, trin 2	25 lm
Producentbetegnelse	P6 Core
Lysnet	300 lm
Produkttype	Lommelygte