



## LED-lommelygte Core med batterier, Type: P7-CORE



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081370 P7-CORE
GTIN	4058205020480
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive batterier og håndstrop.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Micro, AAA
Vægt	175 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Brændetid	1 h
Antal medfølgende batterier	4
Lysnet, trin 2	250 lm
Lysvarighed, trin 3	25 h
Hoved-Ø	37 mm

Lysvarighed, trin 2	2 h
Lysnet, trin 3	40 lm
Lysnet	450 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Producentbetegnelse	P7 Core
Samlet længde	140 mm
Produkttype	Lommelygte