



LED-lommelygte Core med batteri, Type: P4R-CORE



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 081468 P4R-CORE |
| GTIN | 4058205020398 |
| Artikelklasse | 04B |

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-------------|
| Hoved-Ø | 15 mm |
| Lysnet | 200 lm |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Samlet længde | 150 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 |
| Lysnet, trin 2 | 90 lm |
| Lysnet, trin 3 | 15 lm |

| | |
|--------------------------|------------|
| Lysvarighed, trin 2 | 3 h |
| Vægt | 55 g |
| Antal medfølgende akkuer | 1 |
| Lysvarighed, trin 3 | 25 h |
| Brændetid | 1,5 h |
| Produkttype | Lommelygte |