



LED-lommelygte Core med batteri, Type: P2R-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081468 P2R-CORE
GTIN	4058205020367
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Brændetid	0,5 h
Samlet længde	103 mm
Lysnet, trin 3	15 lm
Lysnet	120 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Vægt	36 g
Lysvarighed, trin 3	5 h

Lysnet, trin 2	50 lm
Lysvarighed, trin 2	1 h
Hoved-Ø	15 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Lommelygte