



## LED-lommelygte Core med batteri, Type: P7R-CORE



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081468 P7R-CORE
GTIN	4058205020510
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

#### Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og håndstrop.

### Teknisk beskrivelse

Lysvarighed, trin 3	90 h
Vægt	202 g
Lysnet, trin 3	15 lm
Lysnet, trin 2	440 lm
Hoved-Ø	35 mm
Lysvarighed, trin 2	4 h
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	1000 lm

Batteritype	Lithium-ion
Brændetid	2 h
Samlet længde	158 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 68
Produkttype	Lommelygte