



LED-pandelampe med batteri, Type: H5R-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.

- **Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.**
- **Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.**
- **Udskifteligt, vaskbart pandebånd.**
- **Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.**

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Lysnet Boost	500 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Brændetid	2 h
Hoved-Ø	32 mm
Lysvarighed, trin 2	50 h
Lysnet	400 lm

Antal medfølgende akkuer	1
Producentbetegnelse	H5R Core
Vægt	167 g
Lysnet, trin 2	15 lm
Produkttype	Pandelygte