

Garant**Skivefræser, ubelagt, Ø×bredde js16×k11: 80X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	185820 80X6
GTIN	4045197097958
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Krydsfortandet med borekrave og kilenot.

Anvendelse:

Til **formfræsning på skaft eller skæring**, når emnets sideflader skal have en nøjagtig og perfekt overflade.

Bemærk:

f_z for $a_e = 0,1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Skærebredde	6 mm
Borings-Ø H7	27 mm
Antal tænder Z	18
Tilspænding f_z i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Skær-Ø D_c	80 mm
Skaftudførelse	med boring

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 885 A
Fræseprofil	kryds-fortandet
Type	N
Tolerance, nom. Ø	js16
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skivefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	19 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	19 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	9 m/min	M
CuZn	betinget egnet	180 m/min	N
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		