

**Garant****Værktøjsholder med skralde lang, helt i stål, Samlet længde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149001 300
GTIN	4062406754693
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. **Holder med rustfri stålkappe.** Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. **Udført helt i stål** af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsedede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

**Anvendelse:**

Velegnet til gevindskæring på dybtliggende, svært tilgængelige steder.

**Bemærk:**

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	300 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M5 – M12
Spændvidde <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm

Reservebakker nr. 148712 str.	110
Materiale	helt i stål
Produkttype	Værktøjsholder