

**Borestangholder Form E2, VDI 16, Boring d2 (H7): 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319305 12
GTIN	4062406745899
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58+/-2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Gennemboret VDI-aksel.
- Med to kuglesprøjtedyser.

Fordel:

- Også egnet til længere borestænger.
- Individuel længdeindstilling for borestænger.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Boring d_2 (H7)	12 mm
Kølekanalgevind	M5
Spændeskruer-gevind	M8

Form	E
VDI-størrelse	VDI 16
d ₆	40 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
Produkttype	VDI-borestangsholder