

**Borestangholder Form E2, VDI 20, Boring d2 (H7): 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319310 12
GTIN	4062406754839
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_6$	50 mm
Boring $d_2$ (H7)	12 mm
$l_7$	41 mm
Kølekanalgevind	M6
Spændeskruer-gevind	M8
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20
$d_6$	50 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Produkttype	VDI-borestangholder

