

**Borestangholder Form E2, VDI 20, Boring d2 (H7): 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319310 10
GTIN	4062406754822
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_6	50 mm
Boring d_2 (H7)	10 mm
l_7	41 mm
Kølekanalgevind	M6
Spændeskru-gevind	M6
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20
d_6	50 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Produkttype	VDI-borestangholder

