

**Borestangholder Form E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319320 12
GTIN	4067263152217
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Boring d ₂ (H7)	12 mm
l ₆	60 mm
l ₇	51 mm
Kølekanalgevind	M6
Spændeskru-gevind	M8
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
d ₆	68 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-borestangholder

