

**Borestangholder Form E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319320 20
GTIN	4067263152255
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_7$	51 mm
$l_6$	60 mm
Boring $d_2$ (H7)	20 mm
Kølekanalgevind	M6
Spændeskru-gevind	M8
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
$d_6$	68 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-borestangholder

