

**Borestangholder Form E2, VDI 40, Boring d₂ (H7): 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319330 12
GTIN	4062406755027
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l ₆	75 mm
l ₇	61 mm
Boring d ₂ (H7)	12 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskruer-gevind	M8
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
d ₆	83 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Produkttype	VDI-borestangholder

