

**Borestangsholder Form E2, VDI 50, Boring d2 (H7): 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319335 16
GTIN	4062406755096
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestangsholder.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_6$	90 mm
Boring $d_2$ (H7)	16 mm
$l_7$	76 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskru-gevind	M10
Form	E
VDI-størrelse	VDI 50
$d_6$	98 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Produkttype	VDI-borestangsholder

