

**Borestangsholder Form E2, VDI 50, Boring d2 (H7): 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319335 20
GTIN	4062406755102
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestangsholder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_7	76 mm
l_6	90 mm
Boring d_2 (H7)	20 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskru-gevind	M12
Form	E
VDI-størrelse	VDI 50
d_6	98 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Produkttype	VDI-borestangsholder

