

**Borestangholder Form E2, VDI 50, Boring d2 (H7): 50mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319335 50 |
| GTIN | 4062406755140 |
| Artikelklasse | 32U |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestangholder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Boring d ₂ (H7) | 50 mm |
| l ₇ | 86 mm |
| l ₆ | 100 mm |
| Kølekanalgevind | M8 |
| Spændeskru-gevind | M10 |
| Form | E |
| VDI-størrelse | VDI 50 |
| d ₆ | 98 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 50 |
| Produkttype | VDI-borestangholder |

