

**Holder til vendeplattebor Form E1, VDI 20, Boring d2 (H6): 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319155 25
GTIN	4062406755171
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Udv. Ø d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Boring d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Kølekanalgevind	M6
Spændeskruer-gevind	M12×1
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20

Produkttype

VDI-værktøjsholder