

**Holder til vendeplattebor Form E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319215 20 |
| GTIN | 4062406755317 |
| Artikelklasse | 32U |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| l_2 | 54 mm |
| $l_1 -0,2$ | 67 mm |
| Boring d_2 (H6) | 20 mm |
| Udv. $\varnothing d_3$ | 40 mm |
| Kølekanalgevind | M8 |
| Spændeskruer-gevind | M10×1 |
| Form | E |
| VDI-størrelse | VDI 50 |
| d_6 | 98 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 50 |

Produkttype

VDI-værktøjsholder