

**Holder til vendeplattebor Form E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319215 25
GTIN	4062406755324
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Boring d ₂ (H6)	25 mm
Udv. Ø d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	59 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskruer-gevind	M12×1
Form	E
VDI-størrelse	VDI 50
d ₆	98 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50

Produkttype

VDI-værktøjsholder