

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 250/200 kg, Eluplan-plade, mørk, Type: 1250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920301 1250
GTIN	4062406755362
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **uden** forskydelige plader, opstilling på række er ikke muligt.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1250 mm
Nominel spænding	250 V
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm
Maks. bæreevne	250 kg

Stiktype indgang	F
Materiale, bordplade	Eluplan mørk
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Vægt	94 kg
Løfthastighed	38 mm/s
Dybde	750 mm
Bæreevne ved konstant belastning	250 kg
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
ComfortClose	nej
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord