

Garant GRIDLINE

**Fodstykke med strøm, Højde 900 mm, Type: CZ****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927063 CZ
GTIN	4062406755607
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

**Leveringsomfang:**

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Stikkontakt type	E
Dybde	700 mm
Nominel spænding	250 V

Passer til pladedybde	750 mm
Højde	800 mm
Nom. strøm	16 A
Bredde	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 900 mm
Produkttype	Energimodul

## Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
Fødder, sæt med 2 dele Type 2	927092 2