

Garant GRIDLINE

Fodstykke med strøm og trykluft, Højde 900 mm, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927068 CH
GTIN	4062406755676
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring. Inklusiv sikkerhedsenhåndskobling, lynkobling NW 7,2 og 3/8 tommer tilslutningsgevind, op til 10 bar.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Nominal spænding	250 V
Nom. strøm	10 A

Passer til pladedybde	750 mm
Bredde	50 mm
Stikkontakt type	J
Dybde	700 mm
Højde	900 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 900 mm
Produkttype	Energimodul

Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
Fødder, sæt med 2 dele Type 2	927092 2