

Garant GRIDLINE

Fodstykke med strøm, Højde 800 mm, Type: CZ**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927062 CZ |
| GTIN | 4062406755553 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------|
| Stikkontakt type | E |
| Dybde | 700 mm |
| Energiforsyning | Med kabel |

| | |
|------------------------|---|
| Passer til pladedybde | 750 mm |
| Nominel spænding | 250 V |
| Højde | 800 mm |
| Nom. strøm | 16 A |
| Bredde | 50 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | Højde 800 mm |
| Produkttype | Energimodul |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Højdeudligning GridLine filebænke Type M12 | 927090 M12 |
| Fødder, sæt med 2 dele Type 2 | 927092 2 |