

Garant GRIDLINE

Fodstykke med strøm, Højde 900 mm, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927063 CH
GTIN	4062406755577
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Passer til pladedybde	750 mm
Højde	800 mm
Dybde	700 mm

Nominel spænding	250 V
Stikkontakt type	J
Nom. strøm	10 A
Bredde	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 900 mm
Produkttype	Energimodul

Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
--	------------