

Garant GRIDLINE

**Fodstykke med strøm og trykluft, Højde 800 mm, Type: FR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927067 FR
GTIN	4062406755638
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

**Leveringsomfang:**

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring. Inklusiv sikkerhedsenhåndskobling, lynkobling NW 7,2 og 3/8 tommer tilslutningsgevind, op til 10 bar.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne væltes.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	50 mm
Nominal spænding	250 V

Dybde	700 mm
Stikkontakt type	E
Nom. strøm	16 A
Passer til pladedybde	750 mm
Højde	800 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 800 mm
Produkttype	Energimodul

## Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
Fødder, sæt med 2 dele Type 2	927092 2