

Garant GRIDLINE

Fodstykke med strøm og trykluft, Højde 800 mm, Type: CZ**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring. Inklusiv sikkerhedsenhåndskobling, lynkobling NW 7,2 og 3/8 tommer tilslutningsgevind, op til 10 bar.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Stikkontakt type	E

Nom. strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Passer til pladedybde	750 mm
Dybde	700 mm
Højde	800 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Højde 800 mm
Produkttype	Energimodul

Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
Fødder, sæt med 2 dele Type 2	927092 2