

 LEDLENSER

LED-pandelampe med batteri, Type: H5-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.

- Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.
- Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.
- Udskifteligt, vaskbart pandebånd.
- Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Vægt	178 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Brændetid	2 h
Lysvarighed, trin 2	20 h
Hoved-Ø	32 mm
Lysnet, trin 2	15 lm
Lysnet	200 lm
Energiforsyning	Batteridrevet

Producentbetegnelse	H5 Core
Batteritype	Mignon, AA
Antal medfølgende batterier	2
Lysnet Boost	350 lm
Produkttype	Pandelygte