




## Lader, Type: C-MULTI



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mikrocontrollerstyret opladnings- og plejestation til cellebatterier med **enkeltskaktovervågning** og registrering af defekt i batteri. Statusvisning for hver opladningsskakt, automatisk frakobling af opladning, overbelastningsbeskyttelse og **vedligeholdelsesopladning**. Indgangsspænding 100–240 V. Med intelligent „PERFECT 7“ opladningsteknologi (hurtig kapacitetstest, skånende opladning, akkuanalyse, hurtigopladning, IQ-slukning, Top-Off-opladning, vedligeholdelsesopladning) og 3-farvet LED-display til aflæsning af cellestatus.

#### Anvendelse:

**NiMH-akku-ladepladser:** 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D og 1 × 9V#blok.

### Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Længde	151,8 mm
Maks. ladestrøm	0,8 A
Netfrekvens	50 Hz
Højde	149,6 mm
Nominel spænding	100 - 240 V

Bredde	47 mm
Højeste antal ladepladser	5
Interface	RS232C-interface.
Produkttype	Lader