

AEG

Batteri-slagbore-/skruemaskine uden batteri, lader, Type: BSB18C2BL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld børsteløs 18 V akkudrevet kompakt slagbore-/skruemaskine

- **Ekstremt praktisk takket være en kompakt længde på kun 183 mm**
- **2-trins-gearkasse**
- **21 trins momentindstilling og slagboretrin til boring i sten**
- **LED-belysning af arbejdsområdet**
- **Højre- / venstreløb**
- **PRO lithium-ion tredobbelt beskyttelse: Temperaturovervågning, enkeltcelleovervågning, overbelastningsbeskyttelse**

Leveringsomfang:

Batteridrevet slagbore-/skruemaskine med bælteclips, 1× 13 mm FIXTEC selvspændende borepatron, **uden akku**,uden lader.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	BSB18C2BL-0
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm

Vægt uden batteri	1,6 kg
Batterispænding	18 V
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Længde	183 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. omdrejningstal 1. gear	500 min ⁻¹
Maks. moment	60 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1950 min ⁻¹
Motorkonstruktion	Brushless
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine