

**Garant****VNMG 160404, Type: HB7415-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Tolerance	M
Type	HB7415-1
Spånbrøder	TIM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning