



## Medbringerpinol med morsekonus, Morsekonus (MK): 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	327400 4
GTIN	4062406764586
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spidsvinkel 60°, spændekreds-Ø 17 mm - 54 mm.
- Mulighed for højre- og venstreløb.
- Egner sig fremragende til anvendelse på drejemaskiner og ved valsefræsning.

#### Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

#### Passer til:

Pinoler nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 og 321740.

#### Leveringsomfang:

Medbringerpinol med centrerspids 327410 og medbringer 327412.

#### Specialtilbehør:

Nr. 327410 centrerspids, nr. 327412 medbringer, nr. 327414 dæmpningselementer.

#### Bemærk:

Passende konusbøsninger til tilpasning i centrerpatron fås på forespørgsel.

Arbejdsområde-Ø: 19 - 34 mm

Spændekreds-Ø D1: 17 mm

Nyttelængde B: 62 mm

Emnevægt: 50 kg

Udvendig Ø: 42 mm

Største spids-Ø 60° A: 5 mm

### Teknisk beskrivelse

Emnevægt	50 kg
----------	-------

Største spids-Ø 60° A	5 mm
Udvendig Ø	42 mm
Nyttelængde B	62 mm
Spændekreds-Ø D1	17 mm
Arbejdsområde-Ø	19 - 34 mm
Uddriverskriver	nej
Produkttype	Medbringerpinol